

E10546



Kabel koneksi dengan soket

ADOAF032ZDS0002A03

Produk tidak tersedia - entri arsip



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
Kelas perlindungan		III

Output

Desain kelistrikan	PNP
--------------------	-----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 67

Data teknis

Dimensi	[mm]	17 x 10 x 26
Material		PUR
Material bodi detakan		PUR
Material mur		seng tuang

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

E10546



Kabel koneksi dengan soket

ADOAF032ZDS0002A03

Koneksi listrik


Kabel: 2 m, PUR / PVC, hitam, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang



Koneksi



BN =
BK =
BU =

Warna core :
coklat
hitam
biru