

E10561




Kabel koneksi dengan soket

ADOAH042MSS0010E03

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E10635
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
Output		
Desain kelistrikan		PNP
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...70
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Dimensi	[mm]	29 x 15 x 44
Material		PA 6.6
Material bodi detakan		PA 6.6
Material mur		kuningan, berlapis nikel
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

E10561



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH042MSS0010E03

Koneksi listrik


Kabel: 10 m, PVC, oranye, Ø 4.5 mm; terkoneksi silang; 3 x 0.34 mm²

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA 6.6; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Koneksi



BN = Warna core :
BK = coklat
BU = hitam
 biru