

E10562




Kabel koneksi

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E10633
Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
Output		
Desain kelistrikan		PNP
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...70
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Material		PA 6.6
Material bodi detakan		PA 6.6
Material mur		aluminium, dianodisasi hitam
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah



Kabel koneksi

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA 6.6; Penguncian: aluminium, dianodisasi hitam



Koneksi listrik

Kabel: 1 m, PVC, oranye; terkoneksi silang; 3 x 0.34 mm²

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA 6.6; Penguncian: aluminium, dianodisasi hitam

