


E10566



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH042MSS0010E03

Produk tidak tersedia - entri arsip



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC

Output

Desain kelistrikan PNP

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -20...70

Perlindungan IP 67

Data teknis

Dimensi [mm] 29 x 15 x 44

Material PA 6.6

Material bodi detakan PA 6.6

Material mur aluminium

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

Keterangan

Jumlah paket 1 buah

E10566



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH042MSS0010E03

Koneksi listrik


Kabel: 10 m, PUR, oranye, Ø 4.5 mm; 3 x 0.34 mm²

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA 6.6; Penguncian: aluminium



Koneksi



BN = Warna core :
BK = coklat
BU = hitam
 biru