

E10588




Kabel koneksi dengan soket

ADOGH050MSS0005A05

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC071

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] < 30 AC / < 36 DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...90

Perlindungan IP 67

Data teknis

Dimensi [mm] 15 x 15 x 43

Material TPU

Material bodi detakan TPU

Material mur kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket 1 buah

E10588



Kabel koneksi dengan soket


ADOGH050MSS0005A05

Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranye, Ø 5.2 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Koneksi

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
GY =	abu-abu
WH =	putih