

E10589



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH050MSS0005A05

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC074

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] < 30 AC / < 36 DC

Output

Desain kelistrikan PNP

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...90

Perlindungan IP 67

Data teknis

Dimensi [mm] 27 x 15 x 39

Material TPU

Material bodi detakan TPU

Material mur kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket 1 buah

E10589



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH050MSS0005A05

Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranye, Ø 5.2 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Koneksi

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

BN =	Warna core :
BK =	coklat
BU =	hitam
WH =	biru
	putih