

E10600




Kabel koneksi

VDOAF030MSS00,6A03STGF030MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E11325

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] < 60 AC/DC

Kelas perlindungan III

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...90

Perlindungan IP 68

Data teknis

Material PUR

Material bodi detakan PUR

Material mur seng tuang, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket 1 buah

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel



E10600



Kabel koneksi

VDOAF030MSS00,6A03STGF030MSS

Koneksi listrik

Kabel: 0.6 m, PUR / PVC; 3 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.05 mm)

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel

