




Soket berkabel

SDOAF030ZDSFKPK

Produk tidak tersedia - entri arsip



Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 60 AC/DC
Kelas perlindungan		III


Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Perlindungan		IP 67

Data teknis		
Dimensi	[mm]	25 x 13 x 42
Material		PA
Material bodi detakan		PA
Material mur		ZnAl / Ni

Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Penguncian: ZnAl / Ni



E10619

Soket berkabel

SDOAF030ZDSFKPK



Koneksi

