

Kabel koneksi dengan soket

ADOGG030--S0010A03

Produk tidak tersedia - entri arsip

No scale drawing available

Aplikasi

Fitur khusus Bebas halogen

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] < 60 AC / < 75 DC

Kelas perlindungan III

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...90

Perlindungan IP 65

Data teknis

Dimensi [mm] 8 x 8 x 31

Material TPU

Material bodi detakan TPU

Keterangan


Jumlah paket 1 buah

Koneksi listrik

Kabel: 10 m, PUR / PVC, Bebas halogen, oranye, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU






Kabel koneksi dengan soket

ADOGG030--S0010A03

Koneksi



BK =	Warna core :
BN =	hitam
BU =	coklat
	biru