


E10635



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH042ALS0010F03

Produk tidak tersedia - entri arsip



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC

Output

Desain kelistrikan PNP

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -20...70

Perlindungan IP 67

Data teknis

Dimensi [mm] 29 x 15 x 44

Material PA 6.6

Material bodi detakan PA 6.6

Material mur aluminium

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

Keterangan

Jumlah paket 1 buah

E10635



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH042ALS0010F03

Koneksi listrik


Kabel: 10 m, PVC, oranye, Ø 4.5 mm; terkoneksi silang; 3 x 0.34 mm²

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA 6.6; Penguncian: aluminium



Koneksi



BN =	Warna core :
BK =	coklat
BU =	hitam
	biru