

E10644




Kabel koneksi dengan soket

ADOGH040VAS0005A03

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC002
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 250 AC/DC
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Dimensi	[mm]	15 x 15 x 47
Material		PUR
Material bodi detakan		PUR
Material mur		baja tahan karat (1.4305/303)
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

E10644



Kabel koneksi dengan soket

ADOGH040VAS0005A03

Koneksi listrik


Kabel: 5 m, PUR / PVC, hitam, Ø 4.5 mm; 3 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: baja tahan karat (1.4305/303)



Koneksi



BK = Warna core :
BN = hitam
BU = coklat
 biru