

E10659




Kotak splitter

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EBC012
Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon		ya
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
Kelas perlindungan		II
Beban arus maks. per modul/slot	[A]	4
Total beban arus maks.	[A]	10
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-15...80
Perlindungan		IP 67



Kotak splitter

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS


Data teknis		
Dimensi	[mm]	28 x 60 x 152
Material		TPU
Material bodi detakan		TPU
Jumlah port kotak splitter		8
Tipe konektor		M12

Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	16 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

Koneksi listrik - Koneksi


Konektor: 1 x M23; Bodi cetakan: TPU; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm



Kotak splitter

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Koneksi



E10659



Kotak splitter

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Koneksi listrik - slot

Konektor: 8 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm

