




Kabel jumper dengan soket katup

VVSAC040MSS0003B03STGH040MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip




Aplikasi	
Desain	dengan amplifier
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	12...40 DC
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-25...90
Perlindungan	IP 65
Data teknis	
Material	TPU
Material bodi detakan	TPU
Material mur	kuningan, berlapis nikel
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah
Koneksi listrik - colokan	

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Kabel jumper dengan soket katup

VVSAC040MSS0003B03STGH040MSS

Koneksi listrikKabel: 3 m, PUR; 3 x 0.5 mm²**Koneksi****Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x katup tipe A DIN, bersiku; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel

