

E10695




Kabel koneksi

VDOGH040MSS0002B04STGH040MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC013
Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 67

Data teknis

Dimensi	[mm]	15 x 15 x 42
Material		TPU
Material bodi detakan		TPU
Material mur		kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel




Kabel koneksi

VDOGH040MSS0002B04STGH040MSS

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PUR, oranye, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.05 mm)

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel

