


E10705



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH050VAS0010E05

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon		ya
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Total beban arus maks.	[A]	4
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...100
Perlindungan		IP 68
Data teknis		
Dimensi	[mm]	26.5 x 15 x 38.5
Material		PVC
Material bodi detakan		PVC
Material mur		baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

E10705



Kabel koneksi dengan soket


ADOAH050VAS0010E05

Koneksi listrik

Kabel: 10 m, PVC, oranye, Ø 5.6 mm; 5 x 0.25 mm²

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm



Koneksi

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
GY =	abu-abu
WH =	putih