

E10727




Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040VAS0002A03

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC004  
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Tegangan pengoperasian | [V] | < 60 AC/DC |
|------------------------|-----|------------|

Kondisi pengoperasian

|              |      |          |
|--------------|------|----------|
| Suhu sekitar | [°C] | -25...90 |
| Perlindungan |      | IP 68    |

Data teknis

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Material              | PUR                           |
| Material bodi detakan | PUR                           |
| Material mur          | baja tahan karat (1.4305/303) |

Keterangan


|              |        |
|--------------|--------|
| Jumlah paket | 1 buah |
|--------------|--------|

Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PVC, hitam, Ø 4.5 mm; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0.05 mm )

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: baja tahan karat (1.4305/303)




# E10727



## Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040VAS0002A03

### Koneksi



|      |              |
|------|--------------|
|      | Warna core : |
| BK = | hitam        |
| BN = | coklat       |
| BU = | biru         |