


E10728



Kabel koneksi dengan soket

ADOAF032VAS0005A03

Produk tidak tersedia - entri arsip



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
Kelas perlindungan		III

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 67

Data teknis

Material	PUR
Material bodi detakan	PUR
Material mur	baja tahan karat (1.4305/303)

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

E10728



Kabel koneksi dengan soket

ADOAF032VAS0005A03

Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PUR / PVC, hitam, Ø 4.5 mm; 3 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.05 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: baja tahan karat (1.4305/303)



Koneksi



BK = Warna core :
BN = hitam
BU = coklat
 biru