


E10745



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040VAS0020E04

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi	
Fitur khusus	Kontak berlapis emas
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	< 250 AC / < 300 DC
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-25...70
Perlindungan	IP 67
Data teknis	
Dimensi [mm]	27 x 15 x 39
Material	PVC
Material bodi detakan	PVC
Material mur	baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah

E10745



Kabel koneksi dengan soket


ADOAH040VAS0020E04

Koneksi listrik


Kabel: 20 m, PVC, oranye, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas



Koneksi



BK =	Warna core :
BN =	hitam
BU =	coklat
WH =	biru
	putih