

E10774




Soket berkabel

SDOAH040PLSFKPG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E11509 atau E11658

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] < 125 AC / < 150 DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -40...85

Perlindungan IP 67

Data teknis

Dimensi [mm] 35 x 20 x 30

Material PBT

Material bodi detakan PBT

Material mur PA

Keterangan

Jumlah paket 1 buah

E10774



Soket berkabel

SDOAH040PLSFKPG

Koneksi listrik

terminal: ...0.75 mm²; Selubung kabel: Ø 6...8 mm

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PBT; Penguncian: PA



Koneksi

