

E10791




Soket berkabel

SDOGH040MSSFKPG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E11508

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Frekuensi AC	[Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian	[V]	< 125 AC / < 150 DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 67

Data teknis

Dimensi	[mm]	20 x 20 x 52.5
Material		PA
Material bodi detakan		PA
Material mur		kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------

E10791



Soket berkabel

SDOGH040MSSFKPG

Koneksi listrik

terminal: ...0.75 mm²; Selubung kabel: Ø 4...6 mm

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Koneksi

