

E10805




Soket berkabel

SDOAJ040PLSFKPG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E10013

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Fitur khusus

Kontak berlapis emas

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

< 250 AC/DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...85

Perlindungan

IP 65

Data teknis

Dimensi

[mm]

43 x 25 x 36

Material

PBT

Material bodi detakan

PBT

Material mur

ULTRAMID

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

E10805



Soket berkabel

SDOAJ040PLSFKPG

Koneksi listrik

terminal: ...0.75 mm²; Konektor kabel: PG 9

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M18, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PBT; Penguncian: ULTRAMID; Kontak: dilapisi emas



Koneksi

