


E10821



Kabel jumper dengan soket katup

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN



Aplikasi

Aplikasi

NAMUR

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

< 15 DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...90

Perlindungan

IP 67

Data teknis

Berat

[g]

51.9

Dimensi

[mm]

31 x 14.5 x 38

Material

TPU; PUR

Material bodi detakan

TPU / PUR

Material mur

baja tahan karat (1.4404 / 316L)

Aksesori

Item dikirim

sekrup

panel untuk pelabelan

Keterangan

Keterangan

Untuk penggunaan di zona 0, grup IIB atau IIC, pengguna harus menghindari terjadinya peningkatan muatan listrik statis yang intensif pada soket.

Jumlah paket

1 buah



Kabel jumper dengan soket katup

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU / PUR; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L)



Koneksi listrik

Kabel: 0.3 m, PVC, biru, Ø 5.1 mm; 2 x 0.5 mm²

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x katup tipe A DIN, bersiku; Bodi cetakan: TPU / PUR; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L)

