


E10824



Kabel jumper dengan soket katup

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi		
Aplikasi		NAMUR
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 15 DC
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Dimensi	[mm]	30 x 15 x 39
Material		TPU; PUR
Material bodi detakan		TPU / PUR
Material mur		baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Aksesori		
Item dikirim		sekrup panel untuk pelabelan
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah



Kabel jumper dengan soket katup

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU / PUR; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L)



Koneksi listrik

Kabel: 0.6 m, PVC, biru, Ø 5 mm; 2 x 0.5 mm²

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x katup tipe B DIN, bersiku; Bodi cetakan: TPU / PUR; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L)

