


E10825



Kabel jumper dengan soket katup

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Aplikasi

NAMUR

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

< 15 DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...90

Perlindungan

IP 67

Data teknis

Dimensi

[mm]

15 x 30 x 39

Material

TPU; PUR

Material bodi detakan

TPU / PUR

Material mur

baja tahan karat (1.4404 / 316L)

Aksesori

Item dikirim

sekrup

panel untuk pelabelan

Keterangan

Jumlah paket


1 buah

**Kabel jumper dengan soket katup**

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU / PUR; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L)

**Koneksi listrik**Kabel: 0.3 m, PVC, biru, Ø 5 mm; 2 x 0.5 mm²**Koneksi****Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x katup tipe B standar industri, bersiku; Bodi cetakan: TPU / PUR; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L)

