


## Kabel koneksi dengan soket

ADOGH042MSS0005A04

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC645

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



## Aplikasi

Fitur khusus Bebas halogen

## Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC

## Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...80

Perlindungan IP 67

## Data teknis

Berat [g] 163

Dimensi [mm] 15 x 15 x 47

Material PUR transparan

Material bodi detakan PUR, transparan

## Elemen display/pengoperasian

|         |                  |                 |
|---------|------------------|-----------------|
| Display | status peralihan | 1 x LED, kuning |
|         | operasi          | 1 x LED, hijau  |

## Keterangan

Jumlah paket 1 buah

# E10827



## Kabel koneksi dengan soket

ADOGH042MSS0005A04

### Koneksi listrik


Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.8 mm; 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

### Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR, transparan; Torsi pengencangan: 0.5 Nm



### Koneksi



|      |              |
|------|--------------|
| BN = | Warna core : |
| BK = | coklat       |
| BU = | hitam        |
| WH = | biru         |
|      | putih        |