

E10835




Colokan adaptor

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E10411

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 O-ring

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [M] < 250 AC / < 300 DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...80

Perlindungan IP 67

Data teknis

Ulir pemasangan PG 9

Material kuningan berlapis nikel

Material bodi detakan kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket 1 buah

E10835



Colokan adaptor

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Koneksi listrik

Kabel: 0.5 m, PVC; 4 x 0.34 mm²

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: kuningan, berlapis nikel



Koneksi

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =
WH =

Warna core :
hitam
coklat
biru
putih