


E10844



Kabel jumper dengan soket katup

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS




Aplikasi		
Fitur khusus	Bebas halogen	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 24 AC/DC
Pelindung tegangan berlebih	ya; (VDR)	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan	IP 67	
Data teknis		
Berat	[g]	45.7
Material	TPU	
Material bodi detakan	TPU	
Material mur	baja tahan karat (1.4404 / 316L)	
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim	sekrup	
	panel untuk pelabelan	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	

Kabel jumper dengan soket katup

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Torsi pengencangan: 0.5 Nm



Koneksi listrik

Kabel: 0.3 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.8 mm; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x katup tipe C DIN, bersiku; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Torsi pengencangan: 0.5 Nm

