


E10847



Kabel jumper dengan soket katup

VVDAC040--N00,6E02STAH020VAN

Produk tidak tersedia - entri arsip





Aplikasi	
Aplikasi	NAMUR
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	< 15 DC
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-25...90
Perlindungan	IP 67
Data teknis	
Dimensi [mm]	30 x 15 x 39
Material	TPU; PUR
Material bodi detakan	TPU / PUR
Material mur	baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Aksesori	
Item dikirim	sekrup panel untuk pelabelan
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah

**Kabel jumper dengan soket katup**

VVDAC040--N00,6E02STAH020VAN

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU / PUR; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L)

**Koneksi listrik**Kabel: 0.6 m, PUR / PVC, biru, Ø 5 mm; 2 x 0.5 mm²**Koneksi****Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x katup tipe C DIN, bersiku; Bodi cetakan: TPU / PUR; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L)

