


E10850



Kabel koneksi dengan soket

ADOGA030VAS0005E03

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 250 AC
------------------------	-----	----------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Perlindungan		IP 67

Data teknis

Dimensi	[mm]	15 x 15 x 42
Material		PVC
Material bodi detakan		PVC
Material mur		baja tahan karat (1.4404 / 316L)

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

E10850



Kabel koneksi dengan soket

ADOGA030VAS0005E03

Koneksi listrik


Kabel: 5 m, PVC, kuning, Ø 5 mm; 3 x 0.38 mm² (19 x Ø 0.16 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x 1/2", lurus; pengkodean: C; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas



Koneksi



GN = Warna core :
RD/BK = hijau
RD/WH = merah/hitam
 merah/putih