


Kabel koneksi dengan soket

ADOGA040VAS0005E04

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 250 AC
----------------------------	----------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...70
Perlindungan	IP 67

Data teknis

Dimensi [mm]	15 x 15 x 42
Material	PVC
Material bodi detakan	PVC
Material mur	baja tahan karat (1.4404 / 316L)

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

E10852



Kabel koneksi dengan soket


ADOGA040VAS0005E04

Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PVC, oranye, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x 1/2", lurus; pengkodean: C; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas



Koneksi



BK = Warna core :
BN = hitam
BU = coklat
WH = biru
 putih