


Kabel koneksi dengan colokan

ASTAH050VAN00,6A02

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Aplikasi

NAMUR

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

< 15 DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...90

Perlindungan

IP 67

Data teknis

Dimensi

[mm]

39 x 30 x 15

Material

TPU

Material bodi detakan

TPU

Material mur

baja tahan karat (1.4404 / 316L)

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

E10853



Kabel koneksi dengan colokan


ASTAH050VAN00,6A02

Koneksi listrik

Kabel: 0.6 m, PVC, biru, Ø 5.5 mm; 2 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Torsi pengencangan: 0.5 Nm



Koneksi

1 WH

2 BK