

Kabel koneksi dengan soket

ADOAH043MSS0005H04

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus

Bebas halogen

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

10...30 DC

Output

Desain kelistrikan

PNP

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...90

Perlindungan

IP 67

Data teknis

Dimensi

[mm]

27 x 15 x 39

Material

TPU transparan

Material bodi detakan

TPU, transparan

Material mur

kuningan, berlapis nikel

Elemen display/pengoperasian

Display

status peralihan

2 x LED, kuning

operasi

1 x LED, hijau

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

E10855



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH043MSS0005H04

Koneksi listrik


Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.8 mm; 4 x 0.25 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, transparan; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Koneksi



BK =	Warna core :
BN =	hitam
BU =	coklat
WH =	biru
	putih