


Kabel koneksi dengan soket

ADOGF040MSS0005A04

Produk tidak tersedia - entri arsip



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] < 60 AC / < 75 DC

Kelas perlindungan III

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...90

Perlindungan IP 67; (jika dipasang dengan sekrup)

Data teknis

Material TPU

Material bodi detakan TPU

Material mur kuningan, berlapis nikel

Keterangan


Jumlah paket 1 buah

Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranye, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm²

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



E10860



Kabel koneksi dengan soket

ADOGF040MSS0005A04

Koneksi



	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
WH =	putih