

E10861




Kabel koneksi dengan soket

ADOAF040MSS0002E04

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E11220

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] < 60 AC / < 75 DC

Kelas perlindungan III

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...90

Perlindungan IP 67; (jika dipasang dengan sekrup)

Data teknis

Dimensi [mm] 16 x 8 x 26

Material TPU

Material bodi detakan TPU

Material mur kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket 1 buah

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PVC, oranye, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel




E10861



Kabel koneksi dengan soket

ADOAF040MSS0002E04

Koneksi



	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
WH =	putih