


E10862



Kabel koneksi dengan soket

ADOAF040MSS0005E04

Produk tidak tersedia - entri arsip



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Kelas perlindungan		III

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 67; (jika dipasang dengan sekrup)

Data teknis

Dimensi	[mm]	16 x 8 x 26
Material		TPU
Material bodi detakan		TPU
Material mur		kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------

Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PVC, oranye, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm²

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel




E10862



Kabel koneksi dengan soket

ADOAF040MSS0005E04

Koneksi



	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
WH =	putih