


Kabel koneksi dengan soket

ADOAH043MSS0002H04

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC007

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Fitur khusus

Bebas halogen

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

10...30 DC

Output

Desain kelistrikan

PNP

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...90

Perlindungan

IP 67

Data teknis

Dimensi

[mm]

27 x 15 x 39

Material

TPU

Material bodi detakan

TPU

Material mur

kuningan, anti-percikan

Elemen display/pengoperasian

Display

status peralihan

2 x LED, kuning

operasi

1 x LED, hijau

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

E10869



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH043MSS0002H04

Koneksi listrik


Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, hitam; terkoneksi silang; 4 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, anti-percikan



Koneksi



BK =	Warna core :
BN =	hitam
BU =	coklat
WH =	biru
	putih