

E10883




Kabel koneksi

VDOGH040MSS0002I04STGH040MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E10884

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Fitur khusus

Bebas halogen; Kontak berlapis emas

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...90

Perlindungan

IP 67

Data teknis

Material

TPU

Material bodi detakan

TPU

Material mur

kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Kabel koneksi

VDOGH040MSS0002I04STGH040MSS

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm

**Koneksi listrik**

Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.8 mm; terkoneksi silang; 4 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm)

Koneksi**Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm

