

E10899




Kabel koneksi dengan soket

ADOGH040VAS0025E04

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVT003
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon		ya
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Total beban arus maks.	[A]	4
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...100
Perlindungan		IP 68; IP 69K
Data teknis		
Dimensi	[mm]	15 x 15 x 46
Material		PVC
Material bodi detakan		PVC
Material mur		baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

**Kabel koneksi dengan soket**

ADOGH040VAS0025E04

Koneksi listrikKabel: 25 m, PVC, oranye, Ø 5.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)**Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas;
Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm

**Koneksi**

Warna core :
BK = hitam
BN = coklat
BU = biru
WH = putih