

E10909




Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040SCS0002I04

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVW004

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Total beban arus maks.	[A]	4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 68

Data teknis

Dimensi	[mm]	27 x 15 x 39
Material		TPU
Material bodi detakan		TPU
Material mur		kuningan, anti-percikan

Keterangan



Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

**Kabel koneksi dengan soket**

ADOAH040SCS0002I04

Koneksi listrikKabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.8 mm; terkoneksi silang; 4 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm)**Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, anti-percikan; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm

**Koneksi**

BK =	Warna core :
BN =	hitam
BU =	coklat
WH =	biru
	putih