

E10915




Kabel koneksi dengan soket

ADOGH040SCS0002I04

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVW001
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon		ya
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Total beban arus maks.	[A]	4
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 68
Data teknis		
Dimensi	[mm]	15 x 15 x 43
Material		TPU
Material bodi detakan		TPU
Material mur		kuningan, anti-percikan
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

E10915



Kabel koneksi dengan soket

ADOGH040SCS0002I04

Koneksi listrik


Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.8 mm; terkoneksi silang; 4 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, anti-percikan; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm



Koneksi



BK =	Warna core :
BN =	hitam
BU =	coklat
WH =	biru
	putih