

Kabel koneksi dengan soket

ADOGH040SCS0010I04

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Total beban arus maks.	[A]	4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 68

Data teknis

Dimensi	[mm]	15 x 15 x 43
Material		TPU
Material bodi detakan		TPU
Material mur		kuningan, anti-percikan

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

E10917



Kabel koneksi dengan soket

ADOGH040SCS0010I04

Koneksi listrik

Kabel: 10 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.8 mm; terkoneksi silang; 4 x 0.34 mm²

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, anti-percikan; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm



Koneksi



	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
WH =	putih