


E10922



Kotak splitter

ZDO8F039MSS0010A10

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi		
Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas	
Bebas dari silikon	ya	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
Kelas perlindungan		III
Beban arus maks. per modul/slot	[A]	2
Total beban arus maks.	[A]	4
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-15...90
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Material		TPU
Material bodi detakan		TPU
Jumlah port kotak splitter		8
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	8 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	

E10922



Kotak splitter


ZDO8F039MSS0010A10

Koneksi listrik

Kabel: 10 m, PUR / PVC, Bebas halogen, hitam, Ø 9 mm; 8 x 0.34 mm² + 2 x 0.5 mm²

Koneksi listrik - slot

Konektor: 8 x M8; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm






Kotak splitter

ZDO8F039MSS0010A10

Koneksi



	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
GN =	hijau
GY =	abu-abu
PK =	merah muda
RD =	merah
VT =	ungu
WH =	putih
YE =	kuning