

E10923




Kabel koneksi

VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E11324

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Fitur khusus

Bebas halogen

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

10...30 DC

Kelas perlindungan

III

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...90

Perlindungan

IP 67

Data teknis

Material

TPU

Material bodi detakan

TPU

Material mur

kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket


1 buah

**Kabel koneksi**

VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel

**Koneksi listrik**Kabel: 0.3 m, TPU, Bebas halogen; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)**Koneksi****Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel

