


E10924



Kabel koneksi

VDOGG030--S00,6H03STGF030MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas halogen
--------------	---------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...55 DC
Kelas perlindungan	III

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...90
Perlindungan	IP 65

Data teknis


Material	TPU
Material bodi detakan	TPU
Material mur	kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel






Kabel koneksi

VDOGG030--S00,6H03STGF030MSS

Koneksi listrik

Kabel: 0.6 m, TPU, Bebas halogen; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel

