


## Kabel koneksi

VDOAF032MSS0001H03STGF030MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip



## Aplikasi

Fitur khusus

Bebas halogen

## Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]

10...30 DC

Kelas perlindungan

III

## Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]

-25...90

Perlindungan

IP 67

## Data teknis

Material

TPU

Material bodi detakan

TPU

Material mur

kuningan, berlapis nikel

## Elemen display/pengoperasian

Display

status peralihan

1 x LED, kuning

operasi

1 x LED, hijau

## Keterangan

Jumlah paket

1 buah



## Kabel koneksi

VDOAF032MSS0001H03STGF030MSS

### Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



### Koneksi listrik

Kabel: 1 m, Bebas halogen; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup>

### Koneksi



### Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel

