


# E10935



## Kabel koneksi


VDOGH040MSS0001H03STGF030MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip



| Aplikasi                   |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Fitur khusus               | Bebas halogen            |
| Data kelistrikan           |                          |
| Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC               |
| Kelas perlindungan         | III                      |
| Kondisi pengoperasian      |                          |
| Suhu sekitar [°C]          | -25...90                 |
| Perlindungan               | IP 67                    |
| Data teknis                |                          |
| Material                   | TPU                      |
| Material bodi detakan      | TPU                      |
| Material mur               | kuningan, berlapis nikel |
| Keterangan                 |                          |
| Jumlah paket               | 1 buah                   |
| Koneksi listrik - colokan  |                          |

Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel






## Kabel koneksi

VDOGH040MSS0001H03STGF030MSS

### Koneksi listrik

Kabel: 1 m, Bebas halogen; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup>

### Koneksi



### Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel

