

E10954




Kabel koneksi dengan soket

ADOGH050VAS0005E05

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVT010
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!




Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon		ya
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Total beban arus maks.	[A]	4
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...100
Perlindungan		IP 68
Data teknis		
Dimensi	[mm]	15 x 15 x 46
Material		PVC
Material bodi detakan		PVC
Material mur		baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

**Kabel koneksi dengan soket**

ADOGH050VAS0005E05

Koneksi listrikKabel: 5 m, PVC, oranye, Ø 5.6 mm; 5 x 0.25 mm² (42 x Ø 0.1 mm)**Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas;
Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm

**Koneksi**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
GY =	abu-abu
WH =	putih