


Kabel koneksi dengan soket

ADOAH050SCS0005I05

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 30 AC / < 36 DC
Total beban arus maks. [A]	4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...90
Perlindungan	IP 68

Data teknis

Dimensi [mm]	27 x 15 x 39
Material	TPU
Material bodi detakan	TPU
Material mur	kuningan, anti-percikan

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

E10958



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH050SCS0005I05

Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 5.5 mm; terkoneksi silang; 5 x 0.34 mm²

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, anti-percikan; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm



Koneksi



	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
GY =	abu-abu
WH =	putih