

E10966




Kabel koneksi dengan soket

ADOGH050MSS0002H05

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC070
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon		ya
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Total beban arus maks.	[A]	4
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 68
Data teknis		
Dimensi	[mm]	15 x 15 x 43
Material		TPU
Material bodi detakan		TPU
Material mur		kuningan, berlapis nikel
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

E10966



Kabel koneksi dengan soket

ADOGH050MSS0002H05

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 5.5 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm



Koneksi

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
GY =	abu-abu
WH =	putih