


E10967



Kabel koneksi dengan soket

ADOGH050MSS0005H05

Produk tidak tersedia - entri arsip




Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon		ya
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Total beban arus maks.	[A]	4
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 68
Data teknis		
Dimensi	[mm]	15 x 15 x 43
Material		TPU
Material bodi detakan		TPU
Material mur		kuningan, berlapis nikel
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

**Kabel koneksi dengan soket**

ADOGH050MSS0005H05

Koneksi listrikKabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 5.5 mm; 5 x 0.34 mm²**Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm

**Koneksi**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
GY =	abu-abu
WH =	putih